

Klinasto vratilo
EAMB-34-6-25X26-23X27
Broj dela: 558037

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	25 mm
Prihvatni prečnik 2	23 mm
Veličina konstrukcije	120
Nominalna dužina	26 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	18.2 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	100 Nm
Težina proizvoda	201 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen