

Klinasto vratilo
EAMB-44-7-35X30-32X32
Broj dela: 558038

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	35 mm
Prihvatni prečnik 2	32 mm
Veličina konstrukcije	185
Nominalna dužina	30 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	4500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	75.3 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	200 Nm
Težina proizvoda	463 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen