


Senzorski komplet EAPS-R1-32-S

Broj dela: 558394

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Ugao okretanja	podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	560 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal prihvatnog dela	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal nosača senzora	Aluminijumska legura za obrada eloksirano