

# T- utični priključak NPQM-T-G12-Q12-P10

Broj dela: 558747

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                | Standard                                                            |
| Nominalna širina                                     | 11 mm                                                               |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                     |
| Oblik                                                | T-oblik                                                             |
| Veličina posude                                      | 10                                                                  |
| Dizajn                                               | Push-Pull princip                                                   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okruženja                                | -20 °C...70 °C                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 9 Nm                                                                |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                              |
| Težina proizvoda                                     | 82 g                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Spoljašnji imbus SW20                                               |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/2                                               |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm                                     |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal kućišta                                    | Mesing, niklovani                                                   |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR                                                                 |