

Analogni modul CPX-4AE-P-B2

Broj dela: 560361

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	(uklj. međublok) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Težina proizvoda	115 g
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan PC
Pneumatski priključak	QS-4
LED prikazi	1 zbirna dijagnostika
Dijagnostika	Nepoštovanje granične vrednosti po kanalu Greška u parametrisanju Ograničenje senzora po kanalu
Parametrizacija	Kašnjenje dijagnostike po kanalu Histereza po modulu Merna jedinca Ujednačavanje mernih vrednosti u svakom kanalu Dijagnostika nadzora granične vrednosti za svaki kanal Dijagnostika ograničenja senzora po kanalu Merenje relativnog/diferencijalnog pritiska
Interno vreme ciklusa	5 ms
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 50 mA
Broj ulaza	4
Merna veličina	4x relativni pritisak / 2x diferencijalni pritisak

Karakteristika	Vrednost
Jedinica(a) sa prikazom	kPa mbar psi
Format podataka	15 bitova + predznak Binarni prikaz u mbar, kPa, psi
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska	1 bar
Početna vrednost opsega merenja	-1 bar