

Poklopac
VMPAL-KM-SD25-IP67-0
Broj dela: 560428

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	100 g
Električni priključak	sa mogućnošću konfekcionisanja
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...13 mm
Poprečni presek priključka	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji