

Poklopac
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Broj dela: 560429

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	102 g
Električni priključak	sa mogućnošću konfektionisanja
Dozvoljeni prečnik kabla	5 mm...13 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji