


Regulator plate VABF-S4-2-R1C2-C-6E

Broj dela: 560758

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	18 mm
Na osnovu standarda	ISO 15407-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Dodatni izbor manometra	moгуće
Radni pritisak	0.6 MPa 6 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
Ulazni pritisak 1	0.5 bar...10 bar
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 NEMA 4
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	393 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu
Priključak manometra	sa stezaljkom za držanje
Materijal operativnog dela	PA
Materijal kućišta regulatora	Aluminijum liven pod pritiskom