


Krajnja ploča VABE-S6-2R-G34

Broj dela: 560837

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	ISO 5599-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Tip ostrva	44
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	336 g
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Pneumatski priključak: 5	G3/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	Aluminijum liven pod pritiskom