

Podnožna ploča baterije ventila VABV-S2-2S-N12-T1

Broj dela: 560844

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	59 mm
Tip ostrva	44
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	610 g
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 4	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	Aluminijum liven pod pritiskom