

Krajnja ploča VMPAL-EPR

Broj dela: 560945

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	24.8 mm
Dužina	107.3 mm
Integrisana funkcija	Poklopac za kodiranje za definisanje napajanja upravljačkim vazduhom (interno ili eksterno)
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	180 g
Priključak za upravljački vazduh 12/14	M7
Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84	M7
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal krajnje ploče	Aluminijum liven pod pritiskom PA-ojačan