


Modul električnog napajanja VMPAL-SP-QS12

Broj dela: 560952

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	23.2 mm
Dužina	107.3 mm
Integrisana funkcija	sa električnim međumodulom
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Upravljački pritisak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 12 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Modul modula električnog napajanja	Aluminijumska legura za obrada PA-ojačan