

**Ploča
VMPAL-EU**
Broj dela: 560955

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	18.7 mm
Dužina	107.3 mm
Integrisana funkcija	Ploča prigušnika buke
Struktura ventilskog ostrva	Mešovite veličine ventila
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	60 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče	PA