

Navojna spona VMPAL-ZAS-285

Broj dela: 561123

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	285 mm
Veličina posude	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	1.7 Nm
Težina proizvoda	192 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navojne spona	visokolegirani čelik, nerđajući