

Spojnica
EAMC-30-32-5-6
Broj dela: 561333

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	5 mm
Prihvatni prečnik 2	6 mm
Veličina konstrukcije	30
Nominalna dužina	32 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	3.5 Nm
Težina proizvoda	48 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen