

# Plastično crevo PUN-V0-6X2-RT-C

Broj dela: 561710

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 6 mm                                                                                                                                                  |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 24 mm                                                                                                                                                 |
| Unutrašnji prečnik                               | 2 mm                                                                                                                                                  |
| Min. radijus skretanja                           | 7 mm                                                                                                                                                  |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                                                                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi                                                                                   |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...3 MPa<br>-0.95 bar...30 bar<br>-13.775 psi...435 psi                                                                                     |
| Napomena o radnom pritisku                       | Kod upotrebe sa prskanjem pri zavarivanju: maks. 1 MPa na 20 °C, maks. 0,9 MPa na 40 °C, maks. 0,7 MPa na 60 °C<br>Voda: maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C |
| Dozvola                                          | TÜV                                                                                                                                                   |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00                                                                                                                                      |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                                                                           |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                                                                                                   |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                        |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...60 °C                                                                                                                                        |
| Napomena o temperaturi okruženja                 | upotreba bez pritiska do 90 °C                                                                                                                        |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.032 kg/m                                                                                                                                            |
| Pneumatski priključak                            | Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm<br>za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 2 mm                                                               |
| Boja                                             | crveno                                                                                                                                                |
| Napomena o boji                                  | zbog zaštite od paljenja odstupanje od standardne boje                                                                                                |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 54 +/-3                                                                                                                                             |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                                                                        |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)                                                                                                                                             |