

Priključak NECU-S-M8G3-HX

Broj dela: 562024

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-104 EN 61984
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	3
Težina proizvoda	7.8 g
Električni priključak	3-polni M8x1 Pravi priključak / rezna stezaljka
Opseg radnog pritiska DC	0 V...32 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...32 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Dozvoljeni prečnik kabla	2.5 mm...5.1 mm
Prečnik pojedinačne žice	0.1 mm
Prečnik žice	0.9 mm...1.6 mm
Poprečni presek priključka	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA Cink liven pod pritiskom niklovano
Materijal blokade vijka	Mesing, niklovani
Radni materijal zaptivki	FPM PUR
Materijal utičnih kontakata	pozlaćeno
Dozvoljeni omotač za izolaciju	PP PVC TPE-E