

Upravljački blok CPX-CM-HPP

Broj dela: 562214

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	140 g
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Ukupan broj osovina	4
Dimenzija Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Control-Interface	CAN-Bus
Interfejs sabirnice polja	1x utičnica M9, 5-polna
Dijagnostika specifična za uređaj	Dijagnostika orijentisana na kanal i modul Modul podnapona/kratkog spoja Dijagnostička memorija
Podrška u konfigurisanju	MMI ručni upravljački uređaj
Parametrizacija	Forsiranje kanala Sistemske parametar
Brzina prenosa	1 Mbit/s
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Protokol	FHPP
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona	Tip. 80 mA
Maks. adresni kapacitet izlaza	32 bajt
Maks. adresni kapacitet ulaza	32 bajt
LED prikaz, specifično za proizvod	Greška PL: Snabdevanje opterećenja
Materijal kućišta	PA-ojačan PC