



T-utični konektor NEDU-M12D4-M12T4-IS

Broj dela: 562248

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	EN 61076-2-101
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	100
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Težina proizvoda	25.5 g
Električni priključak	4-polni / 4-polni / 4-polni A-kodirano / A-kodirano / A-kodirano Utičnica / utičnica / utikač M12x1 / M12x1 / M12x1
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
Materijal kućišta	TPE-U(PU) ojačano Cink liven pod pritiskom
Materijal zatvarajuće navrtke	PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pozlaćeno