

Priključni kabl NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Broj dela: 562468

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 ISO 20401
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Težina proizvoda	50 g
Električni priključak	4-polni / 3-polni Utičnica pod uglom / utikač ravan M8x1 / M8x1
Opseg radnog pritiska DC	20.4 V...26.4 V
Opterećenje struje pri 40 °C	3 A
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Min. radijus skretanja kabla	35 mm
Prečnik kabla	3.3 mm
Struktura kabla	2 x 0,25 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PUR
Materijal kućišta	TPE-U(PU)
Materijal utičnih kontakata	Mesing pozlaćeno
Materijal izolacionog omotača	PVC