

## Povezivanje osovine KSK-70-

Broj dela: 562520

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost           |
|----------------------------|--------------------|
| Veličina konstrukcije      | 70                 |
| Nominalna dužina           | 200 mm...2000 mm   |
| Ugradni položaj            | vodoravno          |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-Zona III |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %           |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C     |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen     |