


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P6-38A-57A

Broj dela: 562645

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                | Vrednost               |
|-------------------------------|------------------------|
| Nominalna dužina              | 11 mm                  |
| Ugradni položaj               | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja            | 8000 1/min             |
| LABS usklađenost              | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja      | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha    | 0 - 95 %               |
| Vrsta zaštite                 | IP40                   |
| Temperatura okruženja         | -10 °C...60 °C         |
| Momenat inercije              | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat      | 6.5 Nm                 |
| Težina proizvoda              | 130 g                  |
| Kod interfejsa aktuatora      | P6-38A                 |
| Kod interfejsa motora ln      | 57A                    |
| Kod interfejsa kućišta spojke | 38A                    |
| Napomena o materijalu         | RoHS-usaglašen         |