

Spojnica
EAMC-16-20-4-6
Broj dela: 562673

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	4 mm
Prihvatni prečnik 2	6 mm
Veličina konstrukcije	16
Nominalna dužina	20 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	0.7 Nm
Težina proizvoda	8 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen