

**Spojnica**  
**EAMC-30-32-6.35-10**  
Broj dela: 562679

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 6.35 mm                |
| Prihvatni prečnik 2        | 10 mm                  |
| Veličina konstrukcije      | 30                     |
| Nominalna dužina           | 32 mm                  |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja         | 8000 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C         |
| Momenat inercije           | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 6.5 Nm                 |
| Težina proizvoda           | 48 g                   |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |