


Pokrivni komplet EASC-S1-15-100

Broj dela: 562710

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	15
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	67 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal profila za pokrivanje	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal adapter ploče	Aluminijumska legura za obrada eloksirano