

# Pokrivni komplet EASC-S1-46-540-S

Broj dela: 562739

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 46                                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji              |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                               |
| Težina proizvoda                          | 1070 g                                       |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                               |
| Materijal profila za pokrivanje           | Aluminijumska legura za obrada<br>eloksirano |
| Materijal adapter ploče                   | Aluminijumska legura za obrada<br>eloksirano |