


Terminal CPX-P

Broj dela: 562818

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Električno upravljanje	Sabirnica polja integrisano upravljanje
Maks. broj modula	10
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP20 IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (BR) Zona 2 (UKEX)
ATEX kategorija za gas	II 3G
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura u okruženju	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Institucija koja izdaje sertifikat	DNV 15.0193 X
LED prikazi	Status sabirnice Status kanala Status modula Status sistema
Dijagnostika	Dijagnostička memorija Dijagnostika kanala i modula Podnapon modula
Maks. adresni kapacitet ulaza	64 bajt
Maks. adresni kapacitet izlaza	64 bajt

Karakteristika	Vrednost
Parametrizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe reakcija Forsiranje kanala Signal setup
Interno vreme ciklusa	< 1 ms
Nominalni radni napon DC	24 V
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 25 %