


# Elektromagnetna zavojnica VACC-S13-18-A1-3U

Broj dela: 562892

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vrsta aktiviranja                         | električni                                          |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                         |
| Prikaz uklopnog položaja                  | ne                                                  |
| Trajanje uključivanja                     | 100%                                                |
| Klasa izolacionog materijala              | H                                                   |
| Karakteristične vrednosti za kaleme       | 230 V DC: 1,8 W<br>230 V AC: 50/60 Hz, snaga 1,8 VA |
| Dozvoljene oscilacije napona              | -15 % / +10 %                                       |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema EU direktivi o niskom naponu                  |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za električna pogonska sredstva  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji               |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III                                  |
| Vrsta zaštite                             | IP65                                                |
| Temperatura okruženja                     | -20 °C...60 °C                                      |
| Težina proizvoda                          | 210 g                                               |
| Električni priključak                     | Oblik A<br>Priključak<br>prema EN 175301-803        |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                      |
| Materijal elektromagnetne zavojnice       | PA<br>UP                                            |