

Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-35-A1-1A

Broj dela: 562907

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prikaz uklopnog položaja	ne
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA
Dozvoljene oscilacije napona	-15 % / +10 %
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	530 g
Električni priključak	Oblik A Priključak prema EN 175301-803
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal elektromagnetne zavojnice	PA Čelik