

ON/OFF ventil MS9-EE-NG-V24-S-VS

Broj dela: 562946

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	MS
Veličina konstrukcije	9
Dimenzija mrežice	90 mm
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta aktiviranja	električni
Princip zaptivanja	meko
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Radni pritisak	3.5 bar...16 bar
Prekrivanje	pozitivno preklapanje
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	18000 l/min
Normalni nominalni protok 2-3	14100 l/min
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 4,5 W
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nivo zvučnog pritiska	93 dB(A)
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom po izboru:
Ugradni položaj	Proizvoljan

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	2300 g
Pneumatski priključak 3	G1
Električni priključak	Oblik A Priključak prema standardu DIN EN 175301-803 četvorougona konstrukcija
Materijal zasuna klipa	POM
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom