


Ploča za prigušenje protoka VABF-S7-F1B5P1-F

Broj dela: 563401

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni interno
Radni pritisak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključaka
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Emajlirani aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR