

# Utični kolenasti priključak QBLF-1/8-5/32-U

Broj dela: 564653

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                       |
| Nominalna širina                               | 0.098 inč                                                      |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                | Premaz                                                         |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                    |
| Oblik                                          | L-oblik                                                        |
| Veličina posude                                | 10                                                             |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                              |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju          | Moguć pogon sa podmazivanjem                                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 1 - mala izloženost koroziji                                   |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-Zona III                                             |
| Temperatura okruženja                          | 0 °C...60 °C                                                   |
| Maks. obrtni moment pritezanja                 | 5.16 ft-lbf                                                    |
| Težina proizvoda                               | 0.557 oz                                                       |
| Vrsta pričvršćenja                             | Šestougaoni zavrtanj 9/16                                      |
| Pneumatski priključak 1                        | Unutrašnji navoj 1/8 NPT                                       |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32"                                |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima         | 32 °F...140 °F                                                 |
| Boja otpuštajućeg prstena                      | sivo                                                           |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                 |
| Materijal kućišta                              | Mesing, niklovan<br>PBT                                        |
| Materijal navojne zaptivke                     | PTFE                                                           |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | POM                                                            |
| Materijal crevne zaptivke                      | NBR                                                            |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                |