

Nastavak utični kolenasti QBL-5/32T-U

Broj dela: 564760

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	0.118 inč
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	L-oblik
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.162 oz
Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32"
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/32"
Temperatura u okruženju u farenhajtima	32 °F...140 °F
Boja otpuštajućeg prstena	sivo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PBT
Materijal otpuštajućeg prstena	POM
Materijal crevne zaptivke	NBR
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući