


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P8-38A-87A

Broj dela: 564998

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	18 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	380 g
Kod interfejsa aktuatora	P8-38A
Kod interfejsa motora ln	87A
Kod interfejsa kućišta spojke	38A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen