

Mlaznica vazdušnog pištolja LPZ-RG-150-B

Broj dela: 565317

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Nivo zvučnog pritiska	90 dB(A)
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Pneumatski priključak	Spoljašnji navoj M12x1,25
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing niklovano