

# Utični priključak CRQS-3/8-3/8-U

Broj dela: 565323

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                 | Vrednost                                                            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                          | Standard                                                            |
| Nominalna širina                               | 0.315 inč                                                           |
| Ugradni položaj                                | Proizvoljan                                                         |
| Oblik                                          | ravni oblik                                                         |
| Veličina posude                                | 1                                                                   |
| Dizajn                                         | Push-Pull princip                                                   |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Radni medij                                    | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK      | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                               |
| LABS usklađenost                               | VDMA24364-Zona III                                                  |
| Pogodnost za prehrambene proizvode             | vidi dodatne informacije o materijalima                             |
| Temperatura okruženja                          | -20 °C...150 °C                                                     |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                | 13.3 ft-lbf                                                         |
| Težina proizvoda                               | 0.917 oz                                                            |
| Upotrebljivi kablovi                           | PFAN                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                             | Spoljašnji imbus 45/64                                              |
| Pneumatski priključak 1                        | Spoljašnji navoj 3/8 NPTF                                           |
| Pneumatski priključak: 2                       | za crevo-spoljašnji Ø 3/8"                                          |
| Temperatura u okruženju u farenhajtima         | -4 °F...302 °F                                                      |
| Napomena o materijalu                          | RoHS-usaglašen                                                      |
| Materijal kućišta                              | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal otpuštajućeg prstena                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |
| Materijal crevne zaptivke                      | FPM                                                                 |
| Materijal steznog segmenta creva               | visokolegirani čelik, nerđajući                                     |