

Priključni kabl MHJ9-KMH-2,5-MF

Broj dela: 565519

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dozvola	RCM oznaka
Dodatne funkcije	Gašenje iskri Sniženje struje blokiranja sa rekuperacijom energije Zaštitno isključivanje
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H-šinom po izboru:
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	98 g
Električni priključak	2-polni/2-polni / 4-žičani Prava doza / prava doza / kabl
Opseg radnog pritiska DC	12 V...53 V
Zaštita od zamene polova	za radni napon
Napomena o radu	Jedinica za napajanje mora biti sposobna da isporučuje najmanje 1,7 A bez prekida napajanja.
Napomena o potrošnji električne struje	Niskonaponska faza 2 W, visokonaponska faza 7 W po kanalu
Trajanje uključivanja	100% Obratite pažnju na napomene o radu magnetnih ventila.
Opseg signala okidanja DC	3 V...30 V
Napomena o ulaznoj struji	Linearni rast 0,09 - 0,44 mA kod signala okidanja od 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA kod signala okidanja od 15 - 30 V
Ulazni otvor	34 kΩ
Dužina kabla	2,5 m
Karakteristika voda	za statičke primene
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji

Karakteristika	Vrednost
Materijal plašta kabla	PUR PVC
Materijal kućišta	POM