

Priključni vod NECU-L3G8-C1-IS

Broj dela: 565711

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Učestalost priključivanja	100
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	33 g
Električni priključak	8-polni Opružna potezna stezaljka Utikač, pravi
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	12 A
Otpornost na udarni napon	4 kV
Poprečni presek priključka	0.2 mm²...2.5 mm²
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA
Boja kućišta	plavo
Materijal utičnih kontakata	Legura bakra pocinkovano