

Priključna letvica VABM-L1-10S-G18-12

Broj dela: 566567

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	10.5 mm
Maks. broj mesta za ventile	16
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Klasa 5 prema ISO 14644-1
Maks. obrtni momenat pritezanja pri montaži na H-šinu	1.5 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.45 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	3 Nm
Težina proizvoda	216 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada