

# Priključna letvica VABM-L1-14S-G14-12

Broj dela: 566627

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                       | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Radni pritisak                                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dozvola                                                 | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija       | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe                                     | Klasa 5 prema ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pri montaži na H-šinu   | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.65 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu        | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Težina proizvoda                                        | 528 g                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pneumatski priključak 1                                 | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pneumatski priključak 3                                 | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pneumatski priključak: 5                                | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal priključne lajsne                             | Aluminijumska legura za obradu                                                                                                                                                                                                                                                                     |