

# Priključna letvica VABM-L1-14W-G14-9

Broj dela: 566649

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                       | 16 mm                                   |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 16                                      |
| Radni pritisak                                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar  |
| Dozvola                                                 | RCM oznaka<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 2 - umerena izloženost koroziji         |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Maks. obrtni momenat pritezanja pri montaži na H-šinu   | 1.5 Nm                                  |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.65 Nm                                 |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu        | 3 Nm                                    |
| Težina proizvoda                                        | 750 g                                   |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14                  | M5                                      |
| Priključak upravljačkog izduvnog vazduha 82/84          | M5                                      |
| Pneumatski priključak 1                                 | G1/4                                    |
| Pneumatski priključak: 2                                | G1/8                                    |
| Pneumatski priključak 3                                 | G1/4                                    |
| Pneumatski priključak: 4                                | G1/8                                    |
| Pneumatski priključak: 5                                | G1/4                                    |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                          |
| Materijal priključne lajsne                             | Aluminijumska legura za obrada          |