



# Utičnica sa kablom NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

Broj dela: 566654

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa       |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan              |
| Težina proizvoda                                | 4 g                      |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju   |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                   |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                 |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                    |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Slika priključaka H      |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 3                        |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 2                        |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Zaustavni osigurač       |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja       |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | 2 x pojedinačna žica     |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj            |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 2                        |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 2                        |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...60 V               |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 3 A                      |
| Dužina kabla                                    | 0.5 m                    |
| Karakteristika voda                             | Standardno               |
| Prečnik kabla                                   | 1.3 mm                   |
| Struktura kabla                                 | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.14 mm <sup>2</sup>     |
| Završeci žica                                   | tupo isečeno             |
| Vrsta zaštite                                   | IP40                     |
| Napomena o vrsti zaštite                        | u montiranom stanju      |
| Temperatura okruženja                           | -5 °C...60 °C            |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)         | prema EU direktivi RoHS  |

| Karakteristika                          | Vrednost                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) | prema UK RoHS propisima     |
| LABS usklađenost                        | VDMA24364-B2-L              |
| Napomena o materijalu                   | RoHS-usaglašen              |
| Materijal kućišta                       | POM                         |
| Boja kućišta                            | crno                        |
| Materijal utičnih kontakata             | Legura bakra<br>pocinkovano |
| Materijal izolacionog omotača           | PVC                         |