



# Utičnica sa kablom NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2

Broj dela: 566666

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Osnovna oznaka                                  | bez nosača natpisa          |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan                 |
| Težina proizvoda                                | 8 g                         |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju      |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono                      |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                    |
| Električni priključak 1, izlaz kablova          | ravno                       |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Slika priključaka S         |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 2                           |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 2                           |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | Zaustavni osigurač          |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja          |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Kabl sa utičnicom           |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | otvoreni kraj               |
| Električni priključak 2, broj polova/žila       | 2                           |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile    | 2                           |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...60 V                  |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 3 A                         |
| Dužina kabla                                    | 0.5 m                       |
| Karakteristika voda                             | za statičke primene         |
| Prečnik kabla                                   | 3.4 mm                      |
| Struktura kabla                                 | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>    |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 0.14 mm <sup>2</sup>        |
| Završeci žica                                   | sa zaštitom<br>tupo isečeno |
| Vrsta zaštite                                   | IP40                        |
| Napomena o vrsti zaštite                        | u montiranom stanju         |
| Temperatura okruženja                           | -5 °C...60 °C               |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)         | prema EU direktivi RoHS     |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)         | prema UK RoHS propisima     |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-B2-L              |

| Karakteristika                | Vrednost                    |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Napomena o materijalu         | RoHS-usaglašen              |
| Materijal plašta kabla        | TPE-U(PUR)                  |
| Boja plašta kabla             | sivo                        |
| Materijal kućišta             | POM                         |
| Boja kućišta                  | crno                        |
| Materijal utičnih kontakata   | Legura bakra<br>pocinkovano |
| Materijal izolacionog omotača | PVC                         |