

Električna priključna baza VAVE-L1-1VL2-LP

Broj dela: 566723

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od zamene polova	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje iskri
Prikaz statusa signala	LED
Nominalni radni napon DC	12 V 24 V
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Stepen zaprljanja	3
Proširena temperatura u okruženju	-5 - 60 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	7.8 g
Poprečni presek priključka	0.14 mm ²
Električni priključak	Pletenica
Dužina kabla	1 m
Završeci žica	Završetak žice
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	Isečak
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA