


AS-i-modul CESA-GW-AS-CO

Broj artikla: 567033

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2021. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	85 mm x 120 mm x 83 mm
Kontrolni elementi	4 tastera
Prikazi statusa	LCD ekran LED žuti mod projektovanja LED zeleni AS-i pogon normalni LED zeleni AS-i napon OK LED zeleni PROFIBUS-Master Zeleni slave LED programiranje LED zeleni napon UKLJ LED crveni greška konfiguracije
Pogonski napon	AS-i voltage 30 V DC
Potrošnja struje	200 mA iz AS-interface kola
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
Temperatura ležaja	-25 ... 85 °C
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 55 °C
Ispitivanje osetljivosti na udar	prema EN 61131-2
Ispitivanje osetljivosti na vibracije	prema EN 61131-2
Težina proizvoda	520 g
Fieldbus interface, prenosni odnos	10 kbit/s to 1 Mbit/s
Fieldbus interface, tehnika priključka	Utikači 5-polno COMBICON
Fieldbus interface	CANopen, Device Specification CiA DS-301
interface programiranja/dijagnostike	Serijski interface RS232
Materijal - napomena	Sadrži PWIS RoHS komfornost
Material housing	visokolegirani čelik, nerđajući