

Merni modul CPX-CMIX-M1-1

Broj dela: 567417

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Dijagnostika	Dijagnostika kanala i modula
Otpornost na kratki spoj	da
Dijagnostika specifična za uređaj	Modul podnapona Podnapon mernog sistema preko lokalnog 7-segmentnog prikaza
Maks. broj modula	9
Prikaz	Prikaz sedam segmenata
Prikazi statusa	LED žuti = PL(Power Last) LED crveni = error
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže	10 ms
Potrošnja struje pri nominalnom radnom naponu	80 mA
Dozvola	C-Tick
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	5 - 95 % nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	140 g
Osovine po petlji	1
Broj osovinskih kraka	1
Maks. dužina kabla	30 m
Električni priključak, kontrolni interfejs	Utičnica M9 5-polni
Control-Interface	digitalno CAN-Bus sa Festo protokolom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan