


Linearni pogon DGC-18- -HD-

Broj dela: 567547

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	1 mm...3000 mm
Prečnik klipa	18 mm
Prigušenje	Amortizer, čvrsta karakteristična linija Amortizer, meka karakteristika
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Varijante	Dodatni klizači, standardni levo Dodatni klizači, standardno desno
Radni pritisak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	153 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	153 N
Pokretna masa	0.921 kg...1.06 kg
Pokretna masa pri 0 mm hoda	3.85 kg...3.99 kg
Dodatak težini na 10 mm hoda	0.071 kg
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijumska legura za obrada
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)