

# Plastično crevo PUN-H-1/4-BL-150-CB

Broj dela: 567948

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašnji Ø u inčima                             | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| radijus skretanja od značaja za protok            | 0.085 stopa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Min. radijus skretanja                            | 0.032 stopa                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napomena o korišćenju                             | TPE-U Ether bazirano                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Karakteristike creva                              | pogodno za energetske lance                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature  | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napomena o radnom pritisku                        | Voda: radni pritisak koji zavisi od temperature, videti dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 °C – 60 °C                                                                                                                                                                                                    |
| Radni medij                                       | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda)                                                                                                                                                                                                                        |
| Protivpožarna provera materijala                  | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Klasa za čiste sobe                               | Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                       |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                | vidi dodatne informacije o materijalima                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura okruženja                             | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Težina proizvoda prema dužini                     | 2.47 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pneumatski priključak                             | utični priključak, spoljašnji Ø 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Boja                                              | plavo                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tvrdoća po Šoru                                   | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materijal creva                                   | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |