

# Plastično crevo PEN-5/16-SW-150-CB

Broj dela: 569884

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašnji Ø u inčima	5/16
radijus skretanja od značaja za protok	0.114 stopa
Min. radijus skretanja	0.073 stopa
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-22 °F...140 °F
Težina proizvoda prema dužini	2.69 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 5/16"
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE