

Plastično crevo PLN-3/16-BL-150-CB

Broj dela: 569914

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašnji Ø u inčima	3/16
radijus skretanja od značaja za protok	0.095 stopa
Min. radijus skretanja	0.036 stopa
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda: maks. 0,6 MPa na 0 °C – 50 °C
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	-22 °F...176 °F
Težina proizvoda prema dužini	1.15 oz/ft
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 3/16"
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	PE